


# Кръгъл цилиндър EG-16-80

Специф. Номер: 2421

FESTO

с възвратна пружина



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Ход                                      | 80 mm  |
| Диаметър на буталото                     | 16 mm  |
| Демпфериране                             | без демпфериране   |
| Отчитане на позицията                    | без  |
| Варианти                                 | едностранен бутален прът   |
| Работно налягане                         | 2 ... 8 bar  |
| Принцип на действие                      | еднодействащ<br>натискащ   |
| Работна среда                            | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Температура на околната среда            | -20 ... 80 °C  |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 121 N  |
| Пневматичен извод                        | G1/8   |