


# Затягаща втулка EAMH-50-8-C13.6

Специф. Номер: 2428480

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	0.4 kgmm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	16 g
Материал-забележка	RoHS konform