


Хигиенична бъртерфлай клапа VZFB-D-25-WW-V4V4V

Специф. Номер: 2464945
Продукт излизащ от производство

FESTO

Nominal width DN25, with welded ends, DIN 11850, FPM, material 1.4404.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен дисков вентил
Тип на действие	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	заварени краища / заварени краища
Номинален диаметър DN	25
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	10
Момент на действие	8 Nm
Според стандарта	DIN 11851
Среда	Вода Неутрални течности
Температура на средата	-15 ... 140 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на кутията	1.4404
Material disc	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на шайбата	1.4404
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4404
Тегло на продукта	900 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение