

Хигиенична бъртерфлай клапа VZFB-SZ-2"-TT-V4V4V


Специф. Номер: 2468970

Продукт излизащ от производство

Nominal width 2", with thread, SMS 1145, FPM, material 1.4404.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен дисков вентил
Тип на задействане	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Външна резба/Външна резба
Номинален диаметър DN	2"
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	10
Момент на задействане	14 Nm
Според стандарта	SMS 1145
Среда	Вода Неутрални течности
Температура на средата	-15 ... 140 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на кутията	1.4404
Material disc	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на шайбата	1.4404
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4404
Тегло на продукта	2,000 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение