

Кръгъл цилиндър DGS-40-40

Специф. Номер: 2474
Продукт излизащ от производство

FESTO

без демпфериране в крайните положения

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	40 mm
Диаметър на буталото	40 mm
Демпфериране	без демпфериране
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	633 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	754 N
Пневматичен извод	G1/4