

# Кръгъл цилиндър DGS-40-140

Специф. Номер: 2476  
Продукт излизащ от производство

FESTO

без демпфериране в крайните положения

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	140 mm
Диаметър на буталото	40 mm
Демпфериране	без демпфериране
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	633 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	754 N
Пневматичен извод	G1/4