


Присъединителна плоча VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Специф. Номер: 2614863

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	42 mm
Функционален порт 32	G1/8
Функционален порт 34	G1/8
Пневматичен порт 22	Свързваща плоча G1/4
Пневматичен порт 44	Свързваща плоча G1/4
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане	0 ... 16 bar
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Стандартен номинален дебит	1,400 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	2,480 g
Извод, пилот 14	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав
Material o-ring	NBR
Material screws	Стомана