



# Кръгъл цилиндър DGS-25- -S2

Специф. Номер: 2656  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Изпълнение без демпфериране в крайните положения  
Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for  
alternative products.



Exemplary representation

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 500 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Демпфериране	без демпфериране
Отчитане на позицията	без
Варианти	Through piston rod
Работно налягане	1 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	247 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	247 N
Пневматичен извод	G1/8