



Сепараторен модул PMBL-90-HP3-E

Специф. Номер: 2663892

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	90
Номинален диаметър DN	36
Серия	L
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Работно налягане	0 ... 50 bar
Управляващо(пилотно) налягане	0 ... 50 bar
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,600 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR PE
Material housing	Алуминиева сплав