


Цилиндър-хармоника EB-80-20

Специф. Номер: 2748903

FESTO

не изисква поддръжка, без стик-слип ефект.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Необходим е инсталационен диаметър	95 mm
Ход	20 mm
Макс. височина при ход напред.	70 mm
Макс. ъгъл на люлеене	10 deg
Макс. отместване	5 mm
Мин. монтажна височина	50 mm
Принцип на действие	еднодействащ
Работно налягане	0 ... 8 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 70 °C
Възвратна сила	400 N
Тегло на продукта	500 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material bellows	CR
Material housing	Алуминиева отливка