


Цилиндър-хармоника EB-80-45

Специф. Номер: 2748904

FESTO

не изисква поддръжка, без стик-слип ефект.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Необходим е инсталационен диаметър	95 mm
Ход	45 mm
Макс. височина при ход напред.	110 mm
Макс. ъгъл на люлеене	15 deg
Макс. отместване	10 mm
Мин. монтажна височина	65 mm
Принцип на действие	еднодействащ
Работно налягане	0 ... 8 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 70 °C
Възвратна сила	200 N
Тегло на продукта	500 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material bellows	CR
Material housing	Алуминиева отливка