

# Паралелен кит-модул EAMM-U-110-D50-100A-120

Специф. Номер: 2799424

★ Основна продуктова гама

Подходящи за електрически задвижвания.

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                   | Стойност              |
|---|-----------------------|
| Размер                                  | 110                   |
| Монтажна позиция                        | по избор              |
| Преводно число на редуктор              | 1:1                   |
| Макс. обороти                           | 5,000 1/min           |
| PWIS conformity                         | VDMA24364 zone III    |
| Температура на складиране               | -25 ... 60 °C         |
| Относителна влажност на въздуха         | 0 - 95 %              |
| Клас на защита                          | IP40                  |
| Температура на околната среда           | -10 ... 60 °C         |
| Масов инерционен момент                 | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| задвижващ момент при празен ход         | 0.3 Nm                |
| Пренесен момент                         | 25 Nm                 |
| Тегло на продукта                       | 4,990 g               |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | D50B                  |
| Интерфейсен код, входен мотор           | 100A                  |
| Материал-забележка                      | RoHS konform          |