



Кръгъл цилиндър DGS-40- -S2

Специф. Номер: 2807
Продукт излизащ от производство

FESTO

без демпфриране в крайните положения

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 2,000 mm
Диаметър на буталото	40 mm
Демпфриране	без демпфриране
Отчитане на позицията	без
Варианти	Through piston rod
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	633 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	633 N
Пневматичен извод	G1/4