



Основен разпределител VOFC-L-B52-G14-F9

Специф. Номер: 2820406

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	40 mm
Стандартен номинален дебит	850 l/min
Работно налягане	2 ... 8 bar
Конструкция	Soft-switching spool valve
Клас на защита	IP65
Номинален размер	6 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	неревърсивен
Safety Integrity Level (SIL)	up to SIL 2 high demand mode Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 low demand
Flow rate Kv ventilation	0.65 m ³ /h
Flow rate Kv exhaust	0.65 m ³ /h
Макс. честота на превключване	1 Hz
Време за превключване, изключено	20 ms
Време за превключване, включено	< 1,000 ms
Продължителност на включване	100%
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4
Температура на средата	-25 ... 60 °C
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Тегло на продукта	670 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминий Hard Ematal plated