


Т-съединител NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Специф. Номер: 2839867

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101
Тип на закрепване	за завиване
Тегло на продукта	25 g
Електрическо свързване 1	Прав конектор M12x1, 5 - пинов, А - кодиран
Електрическо свързване 2	Прав конектор M12x1, 5 - пинов, А - кодиран
Електрическо свързване 3	Прав щекер, M12, 5-пинов, А
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	TPЕ-U(PUR)
Цвят на корпуса	черен
Material of union nut	Цинкова отливка никелиран
Material seals	FPM
Material electrical contact	Мед-сплав позлатен