


Присъединителен блок MRS-2

Специф. Номер: 2844247

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	2
Макс. брой места за вентили	2
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	2.5 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	4 Nm
Тегло на продукта	365 g
Пневматичен извод 1	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева сплав