


# Съпротивление при спиране CACR-LE2-50-W500

Специф. Номер: 2882342

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност  |
|--|---|
| Размер                                   | 500   |
| Монтажна позиция                         | свободна конвекция<br>вертикално                  |
| Pulse energy, braking resistor at 380 V  | 2,000 Ws  |
| Pulse energy, braking resistor at 780 V  | 1,800 Ws  |
| мощност при 35% ED и 20°C                | 500 W   |
| Номинална мощност, спиращо съпротивление | 200 W   |
| Rated output, braking resistor at 380 V  | 150 W   |
| Rated output, braking resistor at 780 V  | 120 W   |
| Стойност на съпротивлението              | 50 Ohm  |
| Разрешение                               | с CSA us (OL)<br>с UL us - Recognized (OL)        |
| PWIS conformity                          | VDMA24364 zone III                                |
| Клас на защита                           | IP65  |
| Температура на околната среда            | 0 ... 50 °C                                       |
| Тегло на продукта                        | 550 g   |
| Тип на закрепване                        | с проходен отвор<br>с принадлежности<br>по избор: |
| Материал-забележка                       | RoHS konform                                      |