

Вентил VOFD-L100T-

Специф. Номер: 2964753

FESTO

directly controlled, 10 mm nominal width.



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	51 mm
Стандартен номинален дебит	1,900 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
Работно налягане	0 ... 12 bar
Конструкция	Дисков клапан с директно задействане
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	10 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без избутващ
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Подходящ за вакуум	Да
b-стойност	0.22
C-стойност	7.6 l/sbar
Дебит Kv вентилация	1.68 m ³ /h
Дебит Kv обезвъздушаване	1.68 m ³ /h
Стандартен номинален дебит 2->3	1,888 l/min
Време за превключване, изключено	60 ms
Време за превключване, включено	40 ms
Работна среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-25 ... 60 °C
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Тегло на продукта	950 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий емайлиран