


# Холендрова гайка МСК-РК-9

Специф. Номер: 2967

FESTO

метално изпълнение.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Размер  | вътрешна резба M16x1                                    |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | 0 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 2 - Умерена корозия под напрежение                      |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 60 °C   |
| Пневматичен извод 1                             | за съединител тип елха с вътрешен диаметър 9 мм и гайка |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy                        |
| Материал-забележка                              | RoHS konform  |