


# Присъединителна плоча VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

Специф. Номер: 2999476

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2 ... 8 bar
Дебит Kv вентилация	2.2 m <sup>3</sup> /h
Дебит Kv обезвъздушаване	8.6 m <sup>3</sup> /h
Работна среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Тегло на продукта	250 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	Фланец 1/4 NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминий емайлиран
Material seals	NBR