



Електромагнитен разпределител MZH-5/3G-M3-L-LED

Специф. Номер: 30196

FESTO

Micro-Pneumatic с бобина и ръчно задействане, без щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/3 затворен
Стандартен номинален дебит	40 l/min
Работно налягане	2 ... 7 bar
Конструкция	Плунжерен
Клас на защита	IP40 с щекер
Номинален размер	1.5 mm
Тип управление	с предупране
Време за превключване, изключено	30 ms
Време за превключване, включено	6 ms
Продължителност на включване	100%
Характеристика на бобината	24V DC: 0,55W
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	50 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча M3
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча M3
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча M3
Пневматичен извод 4	Свързваща плоча
Пневматичен извод 5	Свързваща плоча
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка