


# Свързващ кабел KDI-SB202-BU25

Специф. Номер: 30437

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	$\leq 300$ V
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта	210 g
Електрически извод	Щекер прав/ъглов M12x1 / Sub-D 5-пинов / 25-пинов
Структура на кабела	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Диаметър на кабела	4.5 ... 6.5 mm
Дължина на кабела	5 m
Тип на закрепване	с холендрова гайка Клип
Информация за материала холендровата гайка	Месинг никелиран
Информация за материала на корпуса	PBT
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав позлатен