


# Ударен комплект EADP-ES-R3-12

Специф. Номер: 3044562

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	0 ... 325 deg
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент JO	0.35 kgcm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	96 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material stops	Берилиев бронз, никелиран
Material flange	Алуминиева сплав елоксиран
Material bracket	Алуминиева сплав елоксиран