

# Въртящо задвижване DRQ-63-180-PPV-A

Специф. Номер: 30589

Продукт излизащ от производство

FESTO

за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

| Белег                                      | Стойност  |
|--|---|
| Размер                                     | 63  |
| Ъгъл на демпфериране                       | 65 deg  |
| Ъгъл на завъртане                          | 180 deg   |
| Толеранс на крайните позиции               | 4 deg   |
| Демпфериране                               | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране   |
| Монтажна позиция                           | по избор  |
| Конструкция                                | Зъбна рейка/зъбно колело                                |
| Отчитане на позицията                      | за датчици за положение                                 |
| Работно налягане                           | 2.5 ... 10 bar  |
| Макс. честота на завъртане 6 bar           | 1.1 Hz  |
| Принцип на действие                        | двойнодействащ  |
| Работна среда                              | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Температура на околната среда              | -10 ... 60 °C   |
| Theoretical torque at 6 bar                | 37 Nm   |
| Допустим инерционен момент                 | 0.04 kgm <sup>2</sup>                                   |
| Тегло на продукта                          | 9,500 g   |
| Тип на закрепване                          | с вътрешна резба  |
| Пневматичен извод                          | G3/8  |
| Информация за материала на задвижващия вал | Закалена стомана  |
| Информация за материала на уплътненията    | TPE-U(PU)   |