


# Свързващ кабел КМС-1-230АС-2,5

Специф. Номер: 30932

FESTO

фабричен, за С- и N1-магнити.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	Germanischer Lloyd
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	170 g
Електрически извод	Щекер Plug pattern type A to EN 175301-803
Номинално работно напрежение, АС	230 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Заземяване	наличен
Дължина на кабела	2,5 m
Диаметър на кабела	6 mm
Структура на кабела	3x0,75
Клас на защита	IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	Бронз