


Щекер с кабел KMF-1-24DC-5-LED

Специф. Номер: 30937

FESTO

фабричен, за F-магнити.



Информационен лист

Белег	Стойност
Индикатор за превключена позиция	LED
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	320 g
Електрически извод	Щекер
Номинално работно напрежение DC	24 V
Заземяване	наличен
Дължина на кабела	5 m
Диаметър на кабела	6 mm
Структура на кабела	3x0,75
Клас на защита	IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC POM
Material electrical contact	Бронз