



Краен изключвател SMPO-1-H-B

Специф. Номер: 31008

FESTO

без комплект за закрепване.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Блоков дизайн
Измервателен принцип	магнитен
Работно налягане	2 ... 6 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Температура на околната среда	-15 ... 60 °C
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,2 mm
Време на включване	< 30 ms
Време за изключване	< 25 ms
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности
Разпределителна функция	3/2
Пневматичен извод	Нипел РК-3
Тегло на продукта	14 g
Material housing	Месинг РА РОМ
Индикация за работно състояние	оптичен
Клас на защита	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L