


Вилка SG-M8

Специф. Номер: 3111

★ Основна продуктова гама

с шестограмна гайка, за въртящо закрепване, по DIN ISO 8140.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M8
Отговаря на стандарта	DIN 71752 ISO 8140
Резбови извод	вътрешна резба M8
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	53 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting pin	Стомана поцинкован
Material clevis	Стомана поцинкован
Material nut	Стомана поцинкован