

съединител EAMC-56-58-19-20

Специф. Номер: 3181801

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	19 mm
Диаметър на държача 2	20 mm
Размер	56
номинална дължина	58 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	128 kgmm ²
Пренесен момент	60 Nm
Тегло на продукта	284 g
Материал-забележка	RoHS konform