


# Направляващ модул EAGF-P1-KF-25-100

Специф. Номер: 3192945  
Продукт излизащ от производство  
за електрически цилиндър EPCO.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2025. За  
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Ход	100 mm
Ревърсивна хлабина	0 µm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Мах. Ускорение	25 m/s <sup>2</sup>
Макс. скорост	1 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Макс. сила Fy	320 N
Максимална статична сила Fy	415 N
Макс. сила Fz	320 N
Максимална статична сила Fz	415 N
Мах. момент Mx	15 Nm
Макс. момент Mx статичен	19 Nm
Мах. момент My	10 Nm
Макс. момент My статичен	12 Nm
Мах. момент Mz	10 Nm
Макс. момент Mz статичен	12 Nm
Сила на преместване	4 N
Движеща се маса при 0 mm ход	300 g
Основно тегло при 0 mm ход	1,080 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	12 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	12 g
Център на тежестта на движеща се маса с 0 mm ход	30 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 mm ход	4.5 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	Термично обработена стомана твърдо хромиран
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material yoke plate	Алуминиева сплав елоксиран