


Въртящ фланец SNG-50

Специф. Номер: 32970
Продукт излизащ от производство

FESTO

за цилиндри DNG, DNGU, съответна лагерна опора LSNG, LSNSG.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	250 g
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала, закрепване	Алуминиева отливка
Информация за материала болт	Стомана поцинкован
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован
Информация за материала на предпазителя	Пружинна стомана, поцинкована