


# Разпределител с чупещо рамо KH/O-3-PK-3

Специф. Номер: 33003

FESTO

с присъединителен извод за шлаух NW 3. В зависимост от начина на свързване, нормално отворен или нормално затворен..



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит	80 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Бугало-седло
Номинален размер	2.5 mm
Тип управление	директно
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане при нормално затворен	7.5 N
Сила на задействане при нормално отворен	6.5 N
Тегло на продукта	20 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Пневматичен извод 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	Пластмаса