


Съединител MSSD-V

Специф. Номер: 33295

FESTO

за магнетVENTИЛИ и БОБИНИ, схема на разположение на отворите по
DIN EN 175 301, тип В.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Cable outlet	Ъглов
Note on cable outlet	180° rotatable
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	18 g
Електрически извод	3-пинов Щекер Щекер под ъгъл Plug pattern type B to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803 квадратна форма MSV
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическо свързване 2	Винтова клема
обхват на работното напрежение DC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Натоварване на тока при 40°C	16 A
Заземяване	наличен
Съединител за кабела	Pg9
Диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Номинално сечение на прводника	≤ 1.5 mm ²
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 90 °C
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Пластмаса
Цвят на корпуса	черен
Material seals	NBR