

# Направляващ модул FEN-63- -KF

Специф. Номер: 33487

FESTO

Излиза от употреба. Доставка се до 2008



## Информационен лист

| Белег  | Стойност                      |
|--|-------------------------------|
| Размер   | 63                            |
| Ход  | 10 ... 500 mm                 |
| Монтажна позиция                                 | по избор                      |
| Направляваща                                     | Търкаляща направляваща        |
| Конструкция                                      | Направляваща                  |
| Температура на околната среда                    | -20 ... 80 °C                 |
| Сила на преместване                              | 15 N                          |
| Допълнително тегло на 10 mm ход                  | 50 g                          |
| Основно тегло при 0 mm ход                       | 5,410 g                       |
| Тип на закрепване                                | с вътрешна резба              |
| Информация за материала на направляващия елемент | Термично обработена стомана   |
| Информация за материала на корпуса               | Алуминиева сплав<br>елоксиран |