


Front unit ERMH-11-P-E17-30

Специф. Номер: 3385154
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	11
Конструкция	Електромеханичен въртящ модул с проходно подаване на въздух
Монтажна позиция	по избор
Ъгъл на завъртане	Безкраен
Преводно число на редуктор	30:1
Номинален въртящ момент	1.8 Nm
Повтаряемост	±0,01 °
Мах. Аксиална сила	300 N
Тегло на продукта	1,298 g
Продължителност на включване	100 %
Номинален ток, двигател	0.74 A
Тип двигател	Серводвигател
Номинален размер	4 mm
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	350 l/min
Макс. честота на въртене на задвижваното звено	200 1/min
Номинално работно напрежение, AC	230 V
Номинална мощност на двигателя	22.1 W
Пиков ток	1.5 A
Максимален статичен отлепящ момент	40 Nm
Пиков въртящ момент	4.5 Nm
Допустим инерционен момент	0.006 kgm ²
Пневматичен извод	G1/8
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Материал-забележка	RoHS konform