



ИЛИ-елемент OS-1/2

Специф. Номер: 3427

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция ИЛИ
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит	5,000 l/min
Работно налягане	1 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален размер	12 mm
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 3	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform