



Електромагнитен разпределител MUN-5/2-2,3-L-LED

Специф. Номер: 34303

FESTO

Midi-Pneumatic, с бобина и ръчно задействане, без щекер.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Разпределителна функция | 5/2 моностабилен |
| Стандартен номинален дебит | 180 l/min |
| Работно налягане | 2 ... 8 bar |
| Конструкция | Плунжерен |
| Клас на защита | IP40 с щекер |
| Номинален размер | 2.3 mm |
| Тип управление | с предуправление |
| Време за превключване, изключено | 23 ms |
| Време за превключване, включено | 12 ms |
| Продължителност на включване | 100% |
| Характеристика на бобината | 24V DC: 1,8W |
| Работна среда | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 65 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Пневматичен извод 1 | Свързваща плоча Батериен модул |
| Пневматичен извод 2 | Свързваща плоча Батериен модул |
| Пневматичен извод 3 | Свързваща плоча Батериен модул |
| Пневматичен извод 4 | Батериен модул |
| Пневматичен извод 5 | Батериен модул |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |