


Бобина MSFG-24/42-50/60-0D

Специф. Номер: 34411

FESTO

за постоянно напрежение, без щекер.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------------|---|
| Монтажна позиция | по избор |
| Индикатор за превключена позиция | Не |
| Min. Време | 10 ms |
| Продължителност на включване | 100 % |
| Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$ | 0.7 |
| Характеристика на бобината | 24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, мощност на повдигане 9 VA, мощност на задържане 7 VA |
| Допустими колебания на честотата | +/- 5 % |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -5 ... 40 °C |
| Макс. момент на затягане, доза | 0.4 Nm |
| Тегло на продукта | 55 g |
| Електрически извод | 3-пинов Пластини за щекер MSSD-F |
| Тип на закрепване | с гайки |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material solenoid coil | Duroplast Мед Стомана |
| Material winding | Мед |