



# Съединител MSSD-F

Специф. Номер: 34431

★ Основна продуктова гама

за магнетвентили и бобини, схема на разположение на отворите  
индустриален стандарт.

FESTO



## Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Cable outlet	ъглов
Note on cable outlet	180° rotatable
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	17 g
Електрически извод	3-пинов Щекер под ъгъл квадратна форма MSF
Електрическа връзка 1, дизайн	ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	ъглов
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическо свързване 2	Винтова клема
обхват на работното напрежение DC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Натоварване на тока при 40°C	16 A
Заземяване	наличен
Съединител за кабела	Pg9
Диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Номинално сечение на прводника	≤ 1.5 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP65
Забележка за степенята на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 90 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Пластмаса
Цвят на корпуса	черен
Material seals	NBR