

Направляващ модул FENG-50- -GF

Специф. Номер: 34483

FESTO

с лагерно водене, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Ход	10 ... 500 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на преместване	50 N
Допълнителна маса за 10 mm ход	48 g
Основно тегло при 0 mm ход	4,190 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	48 g
Център на тежестта на движеща се маса с 0 mm ход	60 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 mm ход	4.7 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	високолегирана стомана
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy