

# Направляващ модул FENG-63- -GF

Специф. Номер: 34484

FESTO

с лагерно водене, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	63
Ход	10 ... 500 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на преместване	50 N
Допълнителна маса за 10 mm ход	48 g
Основно тегло при 0 mm ход	5,540 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	48 g
Център на тежестта на движеща се маса с 0 mm ход	69 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 mm ход	4.6 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	високолегирана стомана
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy