

Направляващ модул FENG-80-400-KF

Специф. Номер: 34527

FESTO

с водене със сачмено винтова двойка, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Размер | 80 |
| Ход | 400 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Направляваща | Търкаляща направляваща |
| Конструкция | Направляваща |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Макс. сила Fy | 2,300 N |
| Максимална статична сила Fy | 3,120 N |
| Макс. сила Fz | 2,300 N |
| Максимална статична сила Fz | 3,120 N |
| Мах. момент Mx | 170 Nm |
| Макс. момент Mx статичен | 231 Nm |
| Мах. момент My | 191 Nm |
| Макс. момент My статичен | 259 Nm |
| Мах. момент Mz | 191 Nm |
| Макс. момент Mz статичен | 259 Nm |
| Сила на преместване | 40 N |
| Тегло на продукта | 13,510 g |
| Тип на закрепване | с вътрешна резба |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of guide component | Термично обработена стомана |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | Термично обработена стомана |