

Направляващ модул FENG-100-200-KF

Специф. Номер: 34532

FESTO

с водене със сачмено винтова двойка, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Ход	200 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Макс. сила Fy	2,300 N
Максимална статична сила Fy	3,120 N
Макс. сила Fz	2,300 N
Максимална статична сила Fz	3,120 N
Мах. момент Mx	198 Nm
Макс. момент Mx статичен	268 Nm
Мах. момент My	197 Nm
Макс. момент My статичен	267 Nm
Мах. момент Mz	197 Nm
Макс. момент Mz статичен	267 Nm
Сила на преместване	40 N
Тегло на продукта	14,530 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	Термично обработена стомана
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Термично обработена стомана