



# Пилотен възвратен клапан HGL-3/8-NPT

Специф. Номер: 34879

FESTO

с уплътнение OL



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	възвратна функция с пилот
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 2	3/8 NPT
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит	0 ... 900 l/min
Operating pressure MPa	0.02 ... 1 MPa
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.12 ... 1 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	1.2 ... 10 bar
Pilot pressure	17.4 ... 145 psi
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 80 °C
Материал-забележка	RoHS konform