



Пилотен възвратен клапан HGL-1/2-NPT

Специф. Номер: 34880

FESTO

с уплътнение OL



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	възвратна функция с пилот
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Пневматичен извод 2	1/2 NPT
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит	0 ... 1,600 l/min
Operating pressure MPa	0.02 ... 1 MPa
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	1 ... 10 bar
Pilot pressure	14.5 ... 145 psi
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 80 °C
Материал-забележка	RoHS konform