

# Пневматичен клапан VLX-2-1/2-MS-NPT

Специф. Номер: 34924

FESTO

2/2-way function, pneumatically actuated, brass version.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Мембранен вентил
Тип на задействане	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	NPT1/2
Номинален размер	13 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Посока на протичане	нереверсивен
Средно налягане	1 ... 10 bar
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип на ресет	пневматична пружина
Тип управление	с предуправление
Извод, пилот 12	M5
Управляващ флуид	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Среда	филтриран сгъстен въздух, степен на филтрация 200 µm
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Стандартен номинален дебит	4,000 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material housing	Месинг
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на гайката	1.4301
Тегло на продукта	450 g