


Пневматичен клапан VLX-2-3/4-MS-NPT

Специф. Номер: 34925

FESTO

2/2-way function, pneumatically actuated, brass version.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Мембранен вентил
Тип на задействане	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	NPT3/4
Номинален размер	20 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Посока на протичане	нереверсивен
Средно налягане	1 ... 10 bar
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип на ресет	пневматична пружина
Тип управление	с предуправление
Извод, пилот 12	M5
Управляващ флуид	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Среда	филтриран сгъстен въздух, степен на филтрация 200 µm
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Стандартен номинален дебит	10,500 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material housing	Месинг
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на гайката	1.4301
Тегло на продукта	1,135 g