

# Направляващ модул FEN-8/10- -GF

Специф. Номер: 35196

FESTO

с лагерно водене, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                         |
|---|----------------------------------|
| Размер  | 8/10                             |
| Ход   | 1 ... 100 mm                     |
| Монтажна позиция  | по избор                         |
| Направляваща  | Плъзгаща направляваща            |
| Конструкция   | Направляваща                     |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L                   |
| Температура на околната среда   | -20 ... 80 °C                    |
| Сила на преместване   | 15 N                             |
| Допълнителна маса за 10 mm ход  | 8 g                              |
| Основно тегло при 0 mm ход  | 332 g                            |
| Допълнително тегло на 10 mm ход   | 8 g                              |
| Център на тежестта на движеща се маса с 0 mm ход                            | 30 mm                            |
| Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 mm ход | 4.9 mm                           |
| Тип на закрепване   | с вътрешна резба                 |
| Материал-забележка  | RoHS konform                     |
| Material of guide component   | високолегирана стомана           |
| Material housing  | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate   | Anodised wrought aluminium alloy |