

# Въртящо задвижване DRQ-16-180-PPVJ-A


Специф. Номер: 35201

Продукт излизащ от производство

за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Ъгъл на демпфериране	72.2 deg
Setting range of swivel angle on both sides	-4 /+ 4 deg
Ъгъл на завъртане	180 deg
Демпфериране	Пневматично демпфериране, регулируемо
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	2.8 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:::]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	0.5 Nm
Допустим инерционен момент	0.0002 kgm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	550 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на задвижващия вал	Закалена стомана
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU) NBR