


Бобина VACC-S18-120-K4-27-EX4ME

Специф. Номер: 3536569

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 60 V DC, encapsulation, enhanced safety.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на действие	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	60 V DC: 12 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
ATEX-Категория газ	II 2G
Ех-взриво защита газ	Ex e mb II T4
ATEX-Категория прах	II 2D
Ех-взриво защита прах	Ex tD A21 IP65 T130°C
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Ех-температура на околната среда	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Отдел издаващ сертификати	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ех-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост КВК	4 - Много висока корозия под напрежение
Клас на защита	IP65
Тегло на продукта	580 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material solenoid coil	PA Стомана